

**Mitutoyo****Micrometro digitale IP-65, Intervallo di misurazione: 50-75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421515 50-75
GTIN	4946368673233
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Limiti di errore più precisi dei requisiti della **norma DIN 863**.

Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.

Superfici di contatto in metallo duro.

**Esecuzione antiurto.**

Stelo temprato e rettificato.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25–50.

**Accessori speciali:**

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Limite di errore	2 µm
Lettura	0,001 mm

Taratura	B2
Taratura	B1
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

## Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357