



Vite per cave a T (12.9.) singola, Modello: 2220315



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375310 2220315
GTIN	4020772086374
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione ad alta resistenza, classe di resistenza = 12.9.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

Lunghezza filetto b	190 mm
Altezza k	14 mm
Valore nominale scanalatura a T	22 mm
Larghezza minore pietra a	21,7 mm
Larghezza pietra e	35 mm
Filettatura G	M20
Lunghezza L	315 mm
Modello	787

Tipo di prodotto

Vite per cave