


Prisma angolare regolabile, Lunghezza × Larghezza: 102X30 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Classe articolo	42D

Descrizione
Esecuzione:

In acciaio temprato, sottoposto a stabilizzazione e rettificato.

Lettura angolo o regolazione tramite nonio.

Bloccabile con vite di bloccaggio. **Tolleranza di planarità 0,01 mm.**

Taratura: Prezzo su richiesta

Lettura angolo: 10 minuto d'angolo

Precisione angolare: 10 minuto d'angolo

per Ø alberi: 6 - 40 mm

Peso: 1 kg

Descrizione tecnica

Peso	1 kg
Lunghezza	102 mm
Lettura angolo	10 minuto d'angolo
Larghezza	30 mm
per Ø alberi	6 - 40 mm
Precisione angolare	10 minuto d'angolo

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Prisma angolare