

Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114200 in cassetta, non rivestito, Modello: 6-10**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.
Nocciolo normale senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Ampie scanalature rettificate a spira stretta.
Superficie rettificata lucida.
Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,0 mm.

Descrizione tecnica

Intervallo di diametri	6 - 10 mm
Numero di punte	41
Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Angolo dell'elica	35-40 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 6-10	115470 6-10