

Mitutoyo**Micrometro digitale grande campo di misura, Intervallo di misurazione:
150-300mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. **I 6 steli sono di facile sostituzione e consentono di coprire un campo di misura di 150 mm.**

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Precisione:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Fornitura:

Inclusi steli, aste di regolazione, 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Numero di aste di regolazione	6
Passo vite angolare	0,5 mm
Campo di misura degli steli	25 mm
Ø Stelo	6,35 mm

Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	150 - 300 mm
Peso	1,88 kg
Lettura	0,001 mm
Taratura	S3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965