

Mitutoyo
Micrometro digitale IP65 con uscita dati, Intervallo di misurazione: 0-25mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421525 0-25
GTIN	4946368672823
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della **norma DIN 863**.

Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.

Superfici di contatto in metallo duro.

Esecuzione antiurto.

Stelo temprato e rettificato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25–50.

Accessori speciali:

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Limite di errore	2 µm
Lettura	0,001 mm
Taratura	B1

Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1