


**Mitutoyo****Micrometro a grande capacità, Intervallo di misurazione: 100-200mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Stelo e superficie di contatto temprati e rettificati; bloccaggio a levetta dello stelo. Dotato di frizione. Tamburo graduato cinquantesimo in esecuzione cromata antiriflesso con tacche e cifre incise in nero di facile lettura.

**I 4 steli sono facilmente sostituibili e permettono di coprire un campo di misura di 100 mm per ciascuna dimensione.**

## Descrizione tecnica

Numero di aste di regolazione	4
Peso	1,8 kg
Ø Tamburo graduato	18 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	100 - 200 mm
Campo di misura degli steli	25 mm
Numero di punte di contatto	4
Risoluzione	0,01 mm

Taratura	S3
Limite di errore	3 $\mu\text{m}$
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 100-200 mm	020450 100-200
--	----------------