



## Coppia di prismi doppi con staffa acciaio inossidabile, Lunghezza × Larghezza: 50X40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	447020 50X40
GTIN	4045197205056
Classe articolo	42D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Esecuzione di precisione, **tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm**. Prisma in acciaio temprato sottoposto a stabilizzazione e rettificato a coppie. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con manopola per il fissaggio dei pezzi. In acciaio inossidabile.

### Descrizione tecnica

Altezza	40 mm
Per Ø alberi	5 - 30 mm
Peso per singolo prisma	0,55 kg
Larghezza	40 mm
Lunghezza	50 mm
Tutti i componenti	temprate

Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	prisma