

**Calibro a squadra, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	446300 300
GTIN	4045197204936
Classe articolo	42D

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione cromata opaca, con graduazione incisa di facile lettura.

Descrizione tecnica

Lunghezza dell'asta graduata	160 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Limite di errore	100 µm
Suddivisione/lettura	0,05 mm
Norma	Norma interna
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Superficie	cromata opaca
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Calibri a squadra

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità
campo di misura massimo 300 mm

021010 300

Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità
Campo di misura massima 300 mm

021000 300