



## Micrometro centesimale, Intervallo di misurazione: 50-75mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Classe articolo	42B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato; bloccaggio a levetta dello stelo.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

#### Fornitura:

A partire da Dim. 25 – 50, inclusa 1 asta di regolazione.

### Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	30 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

---

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
---	------------

Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
--	------------

---

## Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
---	-----------