



Micrometro centesimale, Intervallo di misurazione: 75-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato; bloccaggio a levetta dello stelo.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Fornitura:

A partire da Dim. 25 – 50, inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/100 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Ø Stelo	8 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	30 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
--	------------

Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
---	------------

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
--	-----------