



DNMG 110404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250802 HBX130
GTIN	4045197822369
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 110404 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HBX130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Rompitrucioli	MM

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro