



Vite per cave a T (12.9.) singola, Modello: 2824160



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 375310 2824160 |
| GTIN | 4020772086398 |
| Classe articolo | 35A |

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.

Esecuzione ad alta resistenza, classe di resistenza = 12.9.

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Singola senza dado e rondella.

Accessori speciali:

Rondelle, vedi n. art. 375340 e dadi alti, vedi n. art. 375385.

Nota:

· **Esempio di lettura – La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Valore nominale scanalatura a T | 28 mm |
| Larghezza minore pietra a | 27,7 mm |
| Lunghezza filetto b | 110 mm |
| Altezza k | 18 mm |
| Larghezza pietra e | 44 mm |
| Filettatura G | M24 |
| Lunghezza L | 160 mm |
| Modello | 787 |

Tipo di prodotto

Vite per cave