

**Mitutoyo****Micrometro digitale IP65 con uscita dati e tamburo con frizione, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Limiti di errore più precisi dei requisiti della **norma DIN 863**.

Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.

Superfici di contatto in metallo duro.

**Esecuzione antiurto.**

Stelo temprato e rettificato.

Dotato di tamburo con frizione.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25–50.

**Accessori speciali:**

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Limite di errore	2 µm

Lettura	0,001 mm
Taratura	B2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

## Accessori

Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1