


Garant**Piastre base ZeroClamp, Modello: 10008****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360012 10008
GTIN	4045197377012
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Piastra predisposta con fori per distanze cave a T di **63, 100, 125 mm**.

Foro di centraggio di $\varnothing 25$ H7 per l'attacco di un set per centraggio. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Uso:

Per macchine verticali/orizzontali.

Materiale:

Piastra base in alluminio ad alta resistenza, con trattamento superficiale.

Tutti i componenti della piastra di serraggio sono in acciaio inox o protetti da corrosione.

Accessori speciali:

Codolo di serraggio n. art. 360025,
blocchi di raccordo n. art. 360017 Dim. 12808 / 12805.

Nota:

Piastre base con \varnothing unità di serraggio di 138 mm, disponibili anche con unità di serraggio autobloccante su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza H	44 mm
Larghezza B	366 mm
Ø Unità di serraggio	120 mm
Modello	10008
Lunghezza A	366 mm
Numero unità di serraggio	4
Interasse S	200 mm
Serie	ZeroClamp
Tipo di prodotto	Piastra base

Accessori

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
ZeroClamp, lamiera di copertura per piastra base Modello 11355	360013 11355
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12	360025 18M12
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M8	360025 16M8
	360025 12M10/90

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna
Modello 12M10/90

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna
Modello 25M10

360025 25M10

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna
Modello 25M16/138

360025 25M16/138

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna
Modello 12M10

360025 12M10

ZeroClamp, blocco di raccordo Modello 12805

360017 12805

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna
Modello 25M10/138

360025 25M10/138

ZeroClamp, blocco di raccordo Modello 12808

360017 12808

ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna
Modello 16M10

360025 16M10