



Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 22X125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375335 22X125
GTIN	4020772086800
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- Forgiate
- Cave a T fresate, filettatura rullata.
- Bonificate a classe di resistenza 10.9.

Uso:

Semplificano notevolmente l'allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall'alto.

Descrizione tecnica

Altezza k	14 mm
Lunghezza filetto b	85 mm
Valore nominale scanalatura a T	22 mm
Larghezza minore pietra a	21,7 mm
Larghezza pietra e	35 mm

Filettatura G	M20
Lunghezza L	125 mm
Modello	797
Rombo	sì
Tipo di prodotto	Vite per cave