

Garant

Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114200 in cassetta, non rivestito, Modello: 1-10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115160 1-10
GTIN	4045197024602
Classe articolo	11B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Nocciolo normale senza conicità.

Affilatura di precisione dei taglienti.

Ampie scanalature rettificate a spira stretta.

Superficie rettificata lucida.

Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,0 mm.

Descrizione tecnica

Intervallo di diametri	1 - 10 mm
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Numero di punte	19
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2

Scheda tecnica

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Angolo dell'elica	35-40 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Punta elicoidale in HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-10	115470 1-10