



## Vite a testa rombica, Dimensione nominale cave a T × Lunghezza L: 28X125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375335 28X125
GTIN	4020772086954
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Forgiate
- Cave a T fresate, filettatura rullata.
- Bonificate a classe di resistenza 10.9.

#### Uso:

Semplificano notevolmente l'allestimento successivo di un punto di serraggio su banchi macchina lunghi. Il tirante a vite viene inserito nella cava a T dall'alto.

### Descrizione tecnica

Lunghezza filetto b	85 mm
Altezza k	18 mm
Larghezza pietra e	44 mm
Valore nominale scanalatura a T	28 mm
Larghezza minore pietra a	27,7 mm

Filettatura G	M24
Lunghezza L	125 mm
Modello	797
Rombo	sì
Tipo di prodotto	Vite per cave