

Garant

Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 0, Lunghezze dei fianchi: 50X40mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Squadra di precisione in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Coste e facce rettificate.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 0**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,007 mm.

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,007 mm
Sezione lati	15x4 mm
Lunghezze dei fianchi	50x40 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	0
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750