

Garant**Squadra regolabile temprata inossidabile, grado di precisione 00, Lunghezze dei fianchi: 100X70mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	450020 100X70
GTIN	4045197443991
Classe articolo	41G

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Con battuta robusta.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Descrizione tecnica

Sezione lato lungo	20×3,5 mm
Lunghezza fianco corto	70 mm
Ortogonalità	0,003 mm
Sezione lato corto	18×12 mm
Lunghezza fianco lungo	100 mm
Norma	DIN 875/00

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra di precisione

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750