

**Micrometro per gole e scanalature, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Larghezza contatti di misura	0,75 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	8 mm
Lunghezza contatti di misura	6,5 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B2
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Tipo di prodotto	Micrometro
------------------	------------

## Servizi

Rapporto di taratura Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022040 100
Certificato DAkkS Intervallo di misurazione massimo 100 mm	Micrometro con asta di regolazione 022050 100

## Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
--	-----------