

**Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 150X100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	452600 150X100
GTIN	4045197205780
Classe articolo	42F

**Descrizione****Esecuzione:**

Facce e coste rettificata. Superfici di riscontro rettificata.

**Uso:**

Per lavori di precisione in officina.

**Precisione:**

Secondo **DIN 875 / 2**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,030 mm.

**Descrizione tecnica**

Sezione lati	25x5 mm
Ortogonalità	0,035 mm
Lunghezze dei fianchi	150x100 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875
Accuratezza	2

Tipo di prodotto	Squadre a cappello
------------------	--------------------

## Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
--	------------

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
---	------------

## Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 150X100 mm	451600 150X100
--	----------------