

**Mitutoyo****Micrometro digitale con superfici di contatto ribassate, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421610 0-25
GTIN	4946368688848
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio.** Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 – 10 N.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975