

Garant

Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 0, Lunghezze dei fianchi: 100X70mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451020 100X70
GTIN	4045197443854
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Squadra di precisione in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Coste e facce rettificate.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 0**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,007 mm.

Descrizione tecnica

Sezione lati	20x5 mm
Ortogonalità	0,007 mm
Lunghezze dei fianchi	100x70 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	0
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100

Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 100X70 mm	451600 100X70
---	---------------