

**Garant**

**Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 0, Lunghezze dei fianchi: 150X100mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451020 150X100
GTIN	4045197443861
Classe articolo	41G

**Descrizione****Esecuzione:**

Squadra di precisione in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Coste e facce rettificate.

**Uso:**

Per controlli e lavori di massima precisione.

**Precisione:**

Secondo **DIN 875 / 0**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,007 mm.

**Descrizione tecnica**

Ortogonalità	0,008 mm
Sezione lati	30x6 mm
Lunghezze dei fianchi	150x100 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	0
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

## Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750

## Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 150X100 mm	451600 150X100
--	----------------