

Garant

**Squadra temprata, esecuzione piatta inossidabile, grado di precisione 00,
Lunghezze dei fianchi: 200X130mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,004 mm
Lunghezza fianco corto	130 mm
Sezione lati	33x7 mm
Lunghezza fianco lungo	200 mm
Norma	DIN 875/00
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra di precisione

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750