

Mitutoyo**Micrometro con prisma di riscontro, Intervallo di misurazione: 25-40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422300 25-40
GTIN	4946368009988
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Con prisma di riscontro per la misurazione di pezzi a tre e/o cinque bordi. Arco di misura verniciato. Passo vite corretto in base all'angolo del prisma. **a 3 contatti** con angolo del prisma a 60°.

Uso:

Per la misura di **utensili a 3 o 5 taglienti** (frese, alesatori).

Fornitura:

Inclusa asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	25 - 40 mm
Angolo del prisma	60 (triangolari) grado
Lettura	0,01 mm
Taratura	B8
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro per fianchi filettati con asta di regolazione Dimensione nominale massima 100 mm	022320 100
---	------------