


Garant**Supporto ZeroClamp con 1 centro di serraggio, Modello: 12809****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360030 12809
GTIN	4045197416001
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Ø Unità di serraggio di **120 mm**, indexato. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è una funzione che riveste una grande importanza nei sistemi di produzione di ultima generazione, in particolar modo nei processi automatizzati. La speciale interfaccia di contatto permette di offrire una ripetibilità nel punto zero precisa e affidabile. La forza di serraggio pneumatica del sistema trattiene saldamente i pezzi nella posizione desiderata, consentendo un cambio rapido e preciso senza ulteriori riposizionamenti. Ne risulta quindi una notevole riduzione dei tempi di allestimento a favore di una maggiore produttività. Il serraggio sul punto zero del sistema GARANT ZeroClamp è indispensabile per garantire processi produttivi efficienti. Scopri di più sulla tecnologia innovativa di GARANT ZeroClamp e ottimizza la tua produzione.

Per:

Per piastre base con interasse 200.

Fornitura:

Incluso connettore di accoppiamento e codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16.

Accessori speciali:

Accoppiamento rapido n. art.360019 Dim. 10241 e Dim. 1003.

Descrizione tecnica

Numero di perni di serraggio	2
------------------------------	---

Altezza della struttura H	150 mm
Larghezza B	198 mm
Modello	12809
Serie	ZeroClamp
Filettatura di raccordo	1/8 pollici
Tipo di prodotto	Supporto

Accessori

ZeroClamp, accoppiamento rapido Modello 10003	360019 10003
ZeroClamp, accoppiamento rapido Modello 10241	360019 10241