

**Garant**

**Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 75X50mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Classe articolo	41G

**Descrizione****Esecuzione:**

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. In astuccio di plastica.

**Uso:**

Per controlli e lavori di massima precisione.

**Precisione:**

Secondo **DIN 875 / 1**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,015 mm.

**Descrizione tecnica**

Ortogonalità	0,014 mm
Sezione lati	15x4 mm
Lunghezze dei fianchi	75x50 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

## Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100

## Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 75X50 mm	451600 75X50
--	--------------