

**Garant**

**Squadre di altissima precisione in acciaio temprato inossidabile, grado di precisione 00, Lunghezze dei fianchi: 25X20mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	450040 25X20
GTIN	4045197444035
Classe articolo	41G

**Descrizione****Esecuzione:**

Massima precisione. Lato lungo stretto con bordo di misura smussato. In acciaio ad alta resistenza, interamente temprato e sottoposto a distensione. Coste rettificate e lappate. Facce rettificate.

**Uso:**

Per la realizzazione di attrezzi e dispositivi.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza fianco corto	20 mm
Lunghezza fianco lungo	25 mm
Ortogonalità	0,003 mm
Sezione lato corto	4x3,5 mm
Norma	DIN 875/00
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra a cappello

**Servizi**

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100
---	------------