

**Mitutoyo****Micrometro digitale per la misurazione di scanalature, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421640 0-25
GTIN	4946368689852
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori.**

**Letture supplementare mediante nonio.** Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 – 10 N.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic

Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25

## Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965