


Garant

Squadre di altissima precisione in acciaio temprato inossidabile, grado di precisione 00, Lunghezze dei fianchi: 40X28mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Massima precisione. Lato lungo stretto con bordo di misura smussato. In acciaio ad alta resistenza, interamente temprato e sottoposto a distensione. Coste rettificate e lappate. Facce rettificate.

Uso:

Per la realizzazione di attrezzi e dispositivi.

Descrizione tecnica

Lunghezza fianco corto	28 mm
Ortogonalità	0,003 mm
Sezione lato corto	4x3,5 mm
Lunghezza fianco lungo	40 mm
Norma	DIN 875/00
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra a cappello

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100
--	------------