



Micrometro universale, Intervallo di misurazione: 0-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro universale con stelo fisso. Superfici di contatto lappate. Attacco di $\varnothing 5 \times 15$ mm. Arco in acciaio forgiato e verniciato. Punte di contatto a sostituzione rapida. L'azzeramento viene effettuato mediante inserzioni calibrate bloccabili.

Fornitura:

Incluse 7 coppie di punte di contatto intercambiabili.

Descrizione tecnica

Passo vite angolare	0,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
\varnothing Stelo	8 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B1
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione
Campo di misura massima 25 mm

022000 25