

Mitutoyo**Micrometro digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 25-50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421572 25-50
GTIN	4946368716619
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma **DIN 863**. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). "Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Frizione combinata (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano nel supporto.

Vantaggi:

Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. A partire da Dim. 25-50, 1 asta di regolazione.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Passo vite angolare	2 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Limite di errore	2 µm
Lettura	0,001 mm

Taratura	B2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2