

**Mitutoyo****Micrometro con prisma di riscontro, Intervallo di misurazione: 25-45mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422300 25-45
GTIN	4946368010168
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Con prisma di riscontro per la misurazione di pezzi a tre e/o cinque bordi.** Arco di misura verniciato. Passo vite corretto in base all'angolo del prisma. **a 5 contatti** con angolo del prisma a 108°.

**Uso:**

Per la misura di **utensili a 3 o 5 taglienti** (frese, alesatori).

**Fornitura:**

Inclusa asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Angolo del prisma	108 (pentagonali) grado
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Intervallo di misurazione	25 - 45 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B8
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometro per fianchi filettati con asta di regolazione Dimensione nominale massima 100 mm	022320 100
---	------------