

**Mitutoyo**
**Micrometro digitale con uscita dati, Intervallo di misurazione: 50-75mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421572 50-75
GTIN	4946368716626
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma **DIN 863**. Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm). "Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

**Frizione combinata** (limitazione di coppia nel tamburo e nella regolazione rapida) per utilizzo con una sola mano nel supporto.

### Vantaggi:

**Riduzione del tempo di misura fino al 40% grazie al passo della vite di 2 mm.**

### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357. A partire da Dim. 25-50, 1 asta di regolazione.

### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

## Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Passo vite angolare	2 mm
Limite di errore	2 µm
Lettura	0,001 mm

Taratura	B2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100

## Accessori

Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Asta di regolazione Lunghezza complessiva 50 mm	421100 50
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D1	497445 D1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2