

**Garant**

**Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 200X130mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451040 200X130
GTIN	4045197444202
Classe articolo	41G

**Descrizione****Esecuzione:**

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. In astuccio di plastica.

**Uso:**

Per controlli e lavori di massima precisione.

**Precisione:**

Secondo **DIN 875 / 1**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,015 mm.

**Descrizione tecnica**

Sezione lati	30x7 mm
Ortogonalità	0,02 mm
Lunghezze dei fianchi	200x130 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

## Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300

## Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 200X130 mm	451600 200X130
--	----------------