

Hartig

Micrometro per filettature senza punte di contatto, Intervallo di misurazione: 0-25mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo temprato e rettificato con foro per punte di contatto. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Frizione a regolazione rapida. Arco isolato termicamente.

Uso:

Per la misurazione razionale del \varnothing dei fianchi delle filettature esterne. Una coppia di punte di contatto è adatta a vari passi. Il requisito è che l'angolo dei fianchi da misurare venga rispettato.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione a 60°, senza inserti filettati.

Accessori speciali:

Punte di contatto n. art. 421652.

Nota:

Altri campi di misura disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/50 mm
\varnothing Tamburo graduato	20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
\varnothing Stelo	6,5 mm

Lettura	0,01 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Accessori

Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 2-3 mm	421652 2-3
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 3,5-5 mm	421652 3,5-5