

Garant

Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 0, Lunghezze dei fianchi: 150X100mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451010 150X100
GTIN	4045197444080
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Squadra di precisione in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Coste e facce rettificate.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 0**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,007 mm.

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,008 mm
Sezione lati	30x6 mm
Lunghezze dei fianchi	150x100 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	0
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadra piatta

Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300

Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 150X100 mm	451600 150X100
--	----------------