

**Mitutoyo**
**Micrometro digitale per la misurazione di filetti, Intervallo di misurazione: 0-25mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori.**

**Lettura supplementare mediante nonio.** Superfici di contatto in metallo duro sinterizzate e finemente lappate, stelo temprato e rettificato. Bloccaggio della misura con vite. Forza di misura con utilizzo della frizione ad alta sensibilità 5 – 10 N.

### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

### Senza punte di contatto.

### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Punte di contatto per la misurazione di filetti n. art. 421652.

## Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Taratura	B1
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100

## Accessori

Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 2-3 mm	421652 2-3
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497445 D2
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497445 D1
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 3,5-5 mm	421652 3,5-5