

**Micrometro per gole e scanalature, Intervallo di misurazione: 0-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Classe articolo	42B

Descrizione**Esecuzione:**

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	8 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Lunghezza contatti di misura	6,5 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Larghezza contatti di misura	0,75 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B1
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida

Tipo di prodotto

Micrometro

ServiziRapporto di taratura
Micrometro senza asta di regolazione
Campo di misura massima 25 mm

022000 25

Certificato DAkkS
Micrometro senza asta di regolazione
campo di misura massimo 100 mm

022010 100