

Garant

Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 300X200mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451040 300X200
GTIN	4045197444226
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Imballo protettivo idoneo per il trasporto.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 1**: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,015 mm.

Descrizione tecnica

Sezione lati	40×8 mm
Ortogonalità	0,025 mm
Lunghezze dei fianchi	300×200 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300

Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 300X200 mm	451600 300X200
--	----------------