

**Garant****Squadra piatta inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 250X165mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451030 250X165
GTIN	4045197444127
Classe articolo	41G

**Descrizione****Esecuzione:**

Coste e facce rettificata. Superfici di riscontro rettificata. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Imballo protettivo idoneo per il trasporto.

**Uso:**

Per controlli e lavori di massima precisione.

**Precisione:**

Secondo **DIN 875 / 1**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,015 mm.

**Descrizione tecnica**

Ortogonalità	0,023 mm
Sezione lati	35x7 mm
Lunghezze dei fianchi	250x165 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875

Accuratezza	1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadra piatta

## Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750

## Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 250X165 mm	451600 250X165
--	----------------