

Hartig

Micrometro per filettature senza punte di contatto, Intervallo di misurazione: 50-75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422340 50-75
GTIN	4250099618372
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Stelo temprato e rettificato con foro per punte di contatto. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Frizione a regolazione rapida. Arco isolato termicamente.

Uso:

Per la misurazione razionale del \varnothing dei fianchi delle filettature esterne. Una coppia di punte di contatto è adatta a vari passi. Il requisito è che l'angolo dei fianchi da misurare venga rispettato.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione a 60°, senza inserti filettati.

Accessori speciali:

Punte di contatto n. art. 421652.

Nota:

Altri campi di misura disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	50 - 75 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
\varnothing Tamburo graduato	20 mm
\varnothing Stelo	6,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Lettura	0,01 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Accessori

Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 2-3 mm	421652 2-3