


Garant**Set di punte elicoidali di ricambio in HSS-E n. art. 114400, non rivestito,
Modello: 1-6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115300 1-6
GTIN	4045197024848
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Profilo rettificato: elevata concentricità radiale, affilatura precisa dei taglienti. Punte per la produzione in serie.

Nocciolo rinforzato, esecuzione lucida.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2 mm.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,1 mm
Intervallo di diametri	1 - 6 mm
Numero di punte	51
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 338
Modello	N

Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	no
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	5 m/min	S
GG(G)	idoneo	25 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,7 mm	114400 2,7

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2