

Hartig

**Micrometro per filettature senza punte di contatto, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	422340 75-100
GTIN	4250099618389
Classe articolo	46P

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo temprato e rettificato con foro per punte di contatto. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Frizione a regolazione rapida. Arco isolato termicamente.

**Uso:**

**Per la misurazione razionale del  $\varnothing$  dei fianchi delle filettature esterne.** Una coppia di punte di contatto è adatta a vari passi. Il requisito è che l'angolo dei fianchi da misurare venga rispettato.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione a 60°, senza inserti filettati.

**Accessori speciali:**

Punte di contatto n. art. 421652.

**Nota:**

Altri campi di misura disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

$\varnothing$ Stelo	6,5 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
$\varnothing$ Tamburo graduato	20 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm

Lettura	0,01 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Accessori

Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Coppia di inserti per micrometri da filetti Passo 2-3 mm	421652 2-3