

**Squadra a cappello Grado di precisione 2, Lunghezze dei fianchi: 600X300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	452600 600X300
GTIN	4045197205841
Classe articolo	42F

**Descrizione****Esecuzione:**

Facce e coste rettificata. Superfici di riscontro rettificata.

**Uso:**

Per lavori di precisione in officina.

**Precisione:**

Secondo **DIN 875 / 2**: tolleranza squadra, per la grandezza 100x70 è per es. pari a 0,030 mm.

**Descrizione tecnica**

Sezione lati	40x8 mm
Ortogonalità	0,08 mm
Lunghezze dei fianchi	600x300 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875
Accuratezza	2

Tipo di prodotto

Squadre a cappello

**Servizi**

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm

025010 750

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm

025000 750