

Garant**Ganascia per serraggio parallelo, Larghezza ganasce: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360085 80
GTIN	4045197482426
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Possibilità di interassi variabili grazie a guide di serraggio incrociate.

Per:

Guida di serraggio n. articolo 360080.

Nota:

Per guide di serraggio a partire dalla revisione 3 (vedi figura)! La larghezza della nervatura delle guide di serraggio multiple non deve superare i 5 mm.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce	80 mm
Forza di serraggio	5 kN
Forza di serraggio	10 kN
Forza di serraggio	15 kN
Forza di serraggio	20 kN
Coppia	5 Nm
Coppia	10 Nm

Coppia	15 Nm
Coppia	20 Nm
Corsa massima	3,5 mm
Vite di serraggio SW	5 mm
Vite manico SW ₁	4 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite