




## Tassello piatto rettificato, Misura cava b<sub>1</sub> della macchina e del dispositivo: 24mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375370 24
GTIN	4020772071769
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Battute rettificato, quindi tempi d'allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

#### Uso:

I tasselli piatti sono utili, **quando un dispositivo viene sempre utilizzato su una macchina con la stessa larghezza di scanalatura.**

#### Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

#### Precisione:

**Dim. b = accoppiamento h6.**

### Descrizione tecnica

Per viti DIN 84, DIN 912	M6×16
Lunghezza	32 mm
Misura cava b <sub>1</sub> della macchina e del dispositivo	24 mm
Altezza H	12 mm
Modello	6322B

Tipo di prodotto

Tassello