


**Garant****Guida di serraggio multipla 80, Lunghezza riga: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360080 600
GTIN	4045197481412
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.**
- **Guida base e griffe con tempra superficiale.**
- **Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 20 kN, coppia max. di serraggio 25 Nm.**
- **Maschera di fissaggio per sistema di bloccaggio a punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie e su lastre di serraggio / piastre retinate o staffe di serraggio.**
- **La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.**
- **Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.**

**Uso:**

- **Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.**
- **Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.**

**Accessori speciali:**

Per le varianti di ganascia, ganascia magnetica, fermapezzo vedi n. art. da 360084 a 360096.

Chiave dinamometrica n. art.656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art.360025 Dim. 12M10, staffa di serraggio n. art. 360127

**Nota:**

Per la chiave dinamometrica vedi n. art. 656050 Dim. 25, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 12M10.

## Descrizione tecnica

Lunghezza L	600 mm
Lunghezza riga	600 mm
Larghezza B	80 mm
Altezza H	35 mm
Tipo di prodotto	Guida di serraggio

## Accessori

Ganascia per serraggio parallelo Larghezza ganasce 80 mm	360085 80
Ganascia per serraggio parallelo Larghezza ganasce 48 mm	360085 48
Ganascia per serraggio autostaffante Larghezza ganasce 48 mm	360084 48
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 60 Nm	656050 60
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10	360025 12M10
Ganascia fissa Larghezza ganasce 48 mm	360086 48
Set di staffe di serraggio 6 pezzi	360127
Ganascia tenera lavorabile Larghezza ganasce / Materiale 48ALU mm	360090 48ALU
Ganascia lavorabile Materiale ALU	360089 ALU
Ganascia tenera lavorabile Larghezza ganasce / Materiale 48STAHL mm	360090 48STAHL
Ganascia fissa Larghezza ganasce 80 mm	360086 80
Ganascia per serraggio autostaffante Larghezza ganasce 26DUO mm	360084 26DUO
Ganascia per serraggio autostaffante Larghezza ganasce 26 mm	360084 26
Ganascia fissa Larghezza ganasce 26 mm	360086 26
	360084 80

Ganascia per serraggio autostaffante Larghezza ganasce 80 mm

Ganascia base Larghezza ganasce 80 mm

360088 80

Ganascia tenera lavorabile Larghezza ganasce / Materiale 80ALU mm

360090 80ALU